



YOZHO
永卓科技

ADDITION PAD PRINTING GLUE

加成型移印胶

惠州市永卓科技有限公司



COMPANY PROFILE

永卓公司简介

国家高新技术企业

中华全国总工会模范职工之家

广东省五一劳动奖状

珠三角国家自主创新示范区优秀优秀瞪羚企业

广东省液体有机硅材料工程技术研究中心

杭师大液体有机硅产学研研发试验中心

广东省石油化工学院大学生就业创业实习基地

惠州学院产学研合作基地

占地面积22000平方米，建筑面积28000平方米

拥有40多个研发实验室，年均研发项目20多个

不断引进、建设全新型自动化生产装置，年产能超万吨

22000m²

厂房占地面积

40

研发实验室

20

年均研发项目

CAREER QUALIFICATION

我们的有机硅事业资历

3000

多家直接客户

20

年事业资历

永卓公司致力于有机硅领域的研发生产工作20多年，国内自主的有机硅产品从无到有，从学习到不断研发创新，时至今日，我们可以很好的为中国企业，乃至世界品牌的3000多家直接客户提供专业的有机硅技术服务。

我们的有机硅离型硅油包含了：溶剂型、无溶剂型、乳液型等，为多种领域解决了特殊应用开发、产品性能优化、生产效率提升、综合成本降低、环保改造等目标实现。

全球卓越有机硅工业服务商 - YOZHO 永卓科技



FOUNDATION AND SERVICES

产品应用的基础和服务：

永卓科技的加成型移印胶，所有配方结构和工艺条件，均通过实验室验证以及客户试用合格得出，不同的基材和不同涂胶厚度、不同的设备参数和生产环境，包括季节变化等任何条件都将影响产品效果，当您的工艺和应用发生任何改变，请及时与我们联系，我们将配合重新试验，保证产品质量稳定。

关于产品的浴槽寿命、保存期限，以及安全使用规范，请通过我们技术部门获取资料。

PRODUCT SOLUTIONS

我们还有下列产品方案
可以为您服务

离型硅油

有机硅压敏胶

加成型/缩合型移印胶

加成型/缩合型模具胶

纺织涂布硅胶

商标胶/丝印胶

人体硅胶

电子胶/LED灌封胶

STRUCTURE AND FORM

结构和形态：

永卓科技加成型移印胶属高性能环保无毒的有机硅橡胶，双组份室温或加热固化，具有粘度适中，便于灌注操作等特点，交联中不放热，无低分子副产物放出，收缩率小，可深度固化。固化后胶质细腻，回弹力好，移印图案清晰，良好的油墨转移性能。

当使用永卓科技的加成型移印胶时，可以在印刷材料表面形成一个连续的、坚韧的膜层，从而增加材料的耐磨损和耐久性。同时，该移印胶还具有优异的抗化学腐蚀性能，不易产生变形或损坏。



USAGE CHARACTERISTICS

使用特点：


- ✔ 安全无毒，绿色环保，使用寿命比传统移印胶更长。
- ✔ 可调节硬度、耐高温（最高可达200℃）和优异的粘接性能。
- ✔ 良好的耐油墨和耐溶剂性能，对不规则图案、不平整表面移印效果特别突出。

APPLICATION FIELDS

应用领域：

永卓科技加成型移印胶适用于：

电子产品、玩具、工艺品、电镀产品、塑料、五金、商标、陶瓷、玻璃行业、汽车、家具、建材行业、等、化妆品行业、塑料行业、医疗行业、产品移印。



PRODUCT LIST

加成型移印胶产品列表及参数

产品型号及规格	外观	固化剂型号/配比	粘度(mpa.s) ±10%	操作时间 (min/25°C)	固化时间 (h)	固化条件	硬度24h (邵A±2)	拉伸强度 24h(Mpa)	撕裂强度 24h(KN/m)	伸长率 (%)	线收缩率 (‰)
2519#	红色	2519B#*10%	31000	40-50	20	常温	18	5	21	500	1.5
2526#	红色	2526B#*10%	68000	40-50	20	常温	28	5.6	30	400	1.5
2528#	白色	2528B#*10%	68000	40-50	20	常温	28	5.6	30	400	1.5
2532#	红色	2532B#*10%	43600	40-50	20	常温	33	4.3	25	250	1.5
2551#	红色	2551B# 10%	70000	30-60	4-6	常温/高温	33	6	25	310	1.5
777#	绿色	777B# 10%	70000	30-60	4-6	常温/高温	33	6	25	310	1.5

注意事项

本品使用时应注意生产环境及模具产品清洁，确保A、B组分配比正确、混合均匀后使用。加成型移印胶系列产品应避免接触锡盐、胺或硫等物质，否则会阻聚固化反应，在自生产日期6个月内使用效果最佳，储存温度应在-5~+35°C之间，开封之后应尽快使用，A B组份请密封避光储存。



YOZHO
永卓科技

CONDENSATION PAD PRINTING GLUE

缩合型移印胶

惠州市永卓科技有限公司



COMPANY PROFILE

永卓公司简介

国家高新技术企业

中华全国总工会模范职工之家

广东省五一劳动奖状

珠三角国家自主创新示范区优秀优秀瞪羚企业

广东省液体有机硅材料工程技术研究中心

杭师大液体有机硅产学研研发试验中心

广东省石油化工学院大学生就业创业实习基地

惠州学院产学研合作基地

占地面积22000平方米，建筑面积28000平方米

拥有40多个研发实验室，年均研发项目20多个

不断引进、建设全新型自动化生产装置，年产能超万吨

22000m²

厂房占地面积

40

研发实验室

20

年均研发项目

CAREER QUALIFICATION

我们的有机硅事业资历

3000

多家直接客户

20

年事业资历

永卓公司致力于有机硅领域的研发生产工作20多年，国内自主的有机硅产品从无到有，从学习到不断研发创新，时至今日，我们可以很好的为中国企业，乃至世界品牌的3000多家直接客户提供专业的有机硅技术服务。

我们的有机硅离型硅油包含了：溶剂型、无溶剂型、乳液型等，为多种领域解决了特殊应用开发、产品性能优化、生产效率提升、综合成本降低、环保改造等目标实现。

全球卓越有机硅工业服务商 - YOZHO 永卓科技



FOUNDATION AND SERVICES

产品应用的基础和服务：

永卓科技的缩合型移印胶，所有配方结构和工艺条件，均通过实验室验证以及客户试用合格得出，不同的基材和不同涂胶厚度、不同的设备参数和生产环境，包括季节变化等任何条件都将影响产品效果，当您的工艺和应用发生任何改变，请及时与我们联系，我们将配合重新试验，保证产品质量稳定。

关于产品的浴槽寿命、保存期限，以及安全使用规范，请通过我们技术部门获取资料。

PRODUCT SOLUTIONS

我们还有下列产品方案
可以为您服务

离型硅油

有机硅压敏胶

加成型/缩合型移印胶

加成型/缩合型模具胶

纺织涂布硅胶

商标胶/丝印胶

人体硅胶

电子胶/LED灌封胶

STRUCTURE AND FORM

结构和形态：

永卓科技缩合型移印胶是一种高性能的有机硅橡胶，它的粘度适中，易于进行灌注操作，并且能够在室温下通过双组份固化。在固化后，胶质细腻，具有优异的回弹力和清晰的移印图案，这使得它成为一种在不同领域广泛应用的印刷材料。永卓科技缩合型移印胶还具有优异的耐用磨性能，这使得它能够在长时间的使用中保持其高质量的印刷效果，不会出现模糊或模糊不清的情况。并且收缩率小，固化后不会发生变形或冒油等现象，保证了其长时间的稳定性。此外，该移印胶的油墨转移性能也很好，可以确保图案的清晰和准确。



USAGE CHARACTERISTICS

使用特点：

- ✔ 使用寿命长，良好的耐油墨和耐溶剂性能。
- ✔ 对不规则图案、不平整表面移印效果特别突出。
- ✔ 收缩率小：固化后的移印胶收缩率小，使得印刷图案更加清晰。

APPLICATION FIELDS

应用领域：

永卓科技的缩合型移印胶应用范围：

电子产品、玩具、工艺品、电镀产品、塑料、五金、陶瓷、商标等产品移印；包括但不限于：塑胶制品印刷、电镀产品印刷、电子玩具印刷、商标制作印刷、陶瓷制品印刷、工艺品文具印刷等。



PRODUCT LIST

缩合型移印胶产品列表及参数

产品型号及规格	外观	固化剂型号/配比	粘度(mpa,s)	操作时间(min/25℃)	固化时间(h)	固化条件	硬度24h (邵A±2)	拉伸强度24h(Mpa)	撕裂强度24h(KN/m)	伸长率(%)	线收缩率(‰)
200#	灰黄	M-8# 2.5%	32000±10%	15-25	3-4	常温	31	2.0	8	230	2
2116#	白色	T-30# 2%	28000±10%	8-15	3-4	常温	25	3.0	18	300	2
2121#	黄色	T-30# 2%	50000±10%	8-15	3-4	常温	25	3.0	18	280	2
222#	黄色	M-8# 2.5%	32000±10%	15-25	3-4	常温	31	2.0	8	230	2
233#	红色	M-8# 2.5%	32000±10%	15-25	3-4	常温	31	2.0	8	230	2
2330#	白色	T-30# 2%	20000±10%	8-15	2-3	常温	25	3.0	20	380	2
2331#	黄色	T-30# 2%	30000±10%	8-15	2-3	常温	25	3.0	20	380	2
266#	红色	266B# 10%	30000±10%	15-25	3-4	常温	27	3.0	22	400	2
524#	灰色	T-40# 2.5%	22000±10%	8-15	2-3	常温	25	2.0	5	200	2
528#	灰色	T-30# 2%	32000±10%	8-15	3-4	常温	25	2.2	8	230	2
553#	灰白色	T-30# 2%	22000±10%	8-15	2-3	常温	25	2.0	5	200	2
606#	白色	T-30# 2%	28000±10%	8-15	3-4	常温	25	3.0	15	280	2
609#	黄色	T-30# 2%	50000±10%	8-15	3-4	常温	25	3.0	15	280	2
686#	红色	T-30# 2%	30000±10%	8-15	3-4	常温	25	3.0	15	300	2
688#	红色	T-30# 2%	30000±10%	8-15	3-4	常温	25	3.0	18	330	2
710#	白色	M-8# 2.5%	32000±10%	15-25	3-4	常温	30	2.0	8	230	2
724#	黄色	T-30# 2%	50000±10%	8-15	3-4	常温	25	3.0	18	280	2
729#	红色	7# 2%	30000±10%	8-15	3-4	常温	22	3.0	18	280	2
7525#	黄色	M-8# 2.5%	32000±10%	15-25	3-4	常温	30	2.0	8	230	2
754#	黄色	T-30# 2%	50000±10%	8-15	3-4	常温	25	3.0	15	300	2
755#	白色	T-30# 2%	32000±10%	8-15	3-4	常温	25	3.0	16	350	2
766#	黄色	T-30# 2%	50000±10%	8-15	3-4	常温	25	3.0	15	350	2
774#	红色	T-30# 2%	32000±10%	8-15	3-4	常温	25	3.0	16	330	2
811#	红色	T-30# 2%	30000±10%	8-15	3-4	常温	25	3.0	16	350	2
988#	黄色	M-8# 2.5%	32000±10%	15-25	3-4	常温	30	2.0	8	250	2

注意事项

本品使用时应注意生产环境及模具产品清洁，确保A、B组分配比正确、混合均匀后使用。在自生产日期6个月内使用效果最佳，储存温度应在-5~+35℃之间，开封之后应尽快使用，A B组份请密封避光储存。



经营范围：专业制造各类液态新型有机硅材料

惠州市永卓科技有限公司

电话：0752-3165888 传真：0752-3165688

邮箱：hzyozho@yozho.com

网址：www.yozho.com 中文域名：永卓.中国

地址：惠州市仲恺高新区惠环街道西坑永卓科技园

